



オーディオメータ AA-76

- 本体のカラーリングを一新し
操作パネルの視認性を向上
- 音場聴力検査や幼児聴力検査に加え、
高出力気導受話器による検査にも対応
- 聴覚関連施設や補聴器専門店に
最適なオーディオメータ



内蔵スピーカアンプ
により音場聴力検査が
可能(スピーカ別売)

幼児聴検コントローラ
(別売)によりビデオ
モニター(別売)のコン
トロールが可能

COR/ピープショー
ボックスPB-61(別売)
の使用により幼児聴力
検査が可能

高出力気導受話器の
採用により最大130dB
(750~3000Hz)まで
の測定が可能

